

Die robuste Serie mit Metallrahmengriff

Dieses Rührgeräteprogramm ist gekennzeichnet durch hohe Leistung und bedienerfreundliche Handhabung. Die Produktpalette richtet sich an den professionellen Anwender im Baugewerbe. Diesem wird ein Plus an Qualität und Leistungsstärke geboten. Neben der bekannten Zuverlässigkeit der Geräte ist besonders die ermüdungsarme Arbeitshaltung dank der ergonomischen Griffanordnung hervorzuheben.



The robust range with metal H-handle

This stirrer collection is characterised by high capacity and convenient handling. The product range is designed for the professional user in the building sector. It guarantees high quality and extra power. Besides the well known reliability of the units, the special ergonomic handle ensures comfortable handling and easier working.



EHR 23/2.3 S: kompakt, bequemes Ablegen durch Rahmengriff

EHR 23/2.3 S: compact design, easy to put down thanks to H-handle





Gehäuse – Polyamid **Housing – Polyamide**

glasfaserverstärkt, leicht
und widerstandsfähig fibre glass reinforced,
light in weight and robust

Gummipuffer **Rubber edges**

Schutz vor
Beschädigung protection against
damage

Arretierknopf **Lock-on button**


für Ständerbetrieb for use in mixing stand

Elektronikschalter **Electronic switch**

ermöglicht stufenlose
elektronische Drehzahl-
änderung, gefühlvolles,
spritzarmes Arbeiten for stepless speed
control, careful working,
less splashing

Gewindeanschluss **Thread connection**

optimale Kraftüber-
tragung durch M 14
Werkzeuganschluss,
hohe Rundlaufgenauig-
keit, unempfindlich, ein-
facher Wechsel ideal power transmission
due to M 14 thread
connection,
high concentricity,
hard wearing,
easy change



Abdeckkappe

Cap

schlagzäh, robust
Labyrinthführung –
Schutz vor Schmutz,
Steinen usw.

impact resistant, robust
labyrinth guide –
protection from dirt,
stones etc.

Motor

Motor

durchzugsstark, langlebig powerful, durable

Metallrahmengriff

Metal H-handle

robust, einfaches Ablegen,
bequeme Handhabung

robust, easy to put down,
convenient handling

Metallgetriebe

Metal Gearbox

langlebig, zum Rühren
ausgelegt

durable, especially for
mixing

Handgriffe

Handles

weit auseinanderliegend,
komfortables, sicheres
Führen

wide handle distance,
comfortable,
safe guiding

EHR 20 S – Das robuste Rührgerät bis 50 kg

- ❑ 1-Gang Rührwerk für z. B. Fertigputze und -mörtel
- ❑ Elektronikschalter – stufenlose Drehzahländerung für spritzarmes Anrühren

EHR 20 S – The robust stirrer up to 50 kg

- ❑ 1-speed stirrer for e.g. prefab plaster and mortar
- ❑ Electronic switch – stepless speed control for less splashing

EHR 20/2.4 S – Das universelle Rührgerät bis 50 kg

- ❑ 2-Gang Rührwerk für Baustoffe von mittlerer bis hoher Viskosität, z. B. Fertigputz, Gips, Kalk, Beton, Zement, Vollwärmeschutz und Dämmschutz
- ❑ Hohe Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und Robustheit

EHR 20/2.4 S – The universal stirrer up to 50 kg

- ❑ 2-speed stirrer for materials of medium to high viscosity, e.g. prefab plaster, gypsum, lime, concrete, cement, thermal insulation material and insulants
- ❑ High reliability, long lifetime and robustness

EHR 23/2.3 S – Das kraftvolle Rührgerät bis 80 kg

- ❑ 2-Gang Rührwerk für Baustoffe mit hoher Viskosität, z. B. Fertigmörtel, Fertigputz, Zement, Kalk, Beton, quarzgefüllte Epoxydharze, Estrich, Pasten, Dichtungsmassen sowie Gips und Granulate
- ❑ Durchzugsstarker 1800 W Motor – gesicherter Dauerbetrieb auch bei hoher Belastung

EHR 23/2.3 S – The powerful stirrer up to 80 kg

- ❑ 2-speed stirrer for materials of high viscosity, e.g. prefab mortar, prefab plaster, cement, lime, concrete, quartz-containing epoxy resins, flooring compounds, pastes, sealing compounds, as well as gypsum and granulates
- ❑ Powerful 1800 W motor – safe permanent operation also on high load

Technische Daten	Specifications	EHR 20 S	EHR 20/2.4 S	EHR 23/2.3 S
Leistungsaufnahme	Power input	1100 W	1100 W	1800 W
Nennspannung	Rated voltage	230 V ~	230 V ~	230 V ~
Max. Rührkorbdurchmesser	Max. basket diameter	140 mm	140 mm	160 mm
Nenn Drehzahl [min ⁻¹]	Rated speed [rpm]	0–580	0–250/0–450	0–250/0–580
Leerlaufdrehzahl [min ⁻¹]	No-load speed [rpm]	0-580	400/730	440/970
Werkzeugaufnahme	Spindle connection	M 14	M 14	M 14
Gewicht	Weight	5,3 kg	5,6 kg	7,2 kg
Bestellnummer	Order no.	0731C	0732C	07432
Rührwerk mit Rührquirl im Setkarton	Stirrer with stirring rod	MG 140	MG 140	MG 160
Bestellnummer	Order no.	07724	07719	07763

Technische Änderungen vorbehalten !

Subject to alterations !